

راهنمای نصب و استفاده کارت خوان حرفه‌ای بتا

1222B



لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنمای را با دقت بخوانید.

BETTA


www(beta).ir

جدول مشخصات

12 VDC	ولتاژ کاری
2000	ظرفیت کاربر
2 – 5 cm	فاصله کارت تا دستگاه
< 60 mA	جریان کاری
25+5 mA	جریان بیکاری
MAX 1A	بار رله خروجی
MAX 20A	بار آنالرم خروجی
-45°C ~ +60°C	دمای کاری
10%-90%	رطوبت
26 بیت	استاندارد ویگند ورودی و خروجی
0-99 ثانیه	تنظیم مدت زمان رله
0-3 دقیقه	تنظیم زمان آنالرم
91*81*22 mm	سایز دستگاه

3

راهنمای نصب



- کاور پشت دستگاه را باز کرده و به دیوار پیچ کنید. (مطابق شکل)
- کابل دستگاه را از سوراخ کاور پیچ شده در دیوار عبور دهید.
- دستگاه را به کاور پیچ کنید.

بازگشته به تنظیمات کارخانه

- برق دستگاه را قطع کنید.
 - کلید مربع را نگه دارید و تغذیه را وصل کنید.
 - بعد از شنیدن صدای 2 بوق، دستگاه به تنظیمات کارخانه بر می گردد.
- نکته:** با این روش کاربرها پاک نخواهند شد و تمامی پارامترها (رمز ورود به منو، مد عملکرد، زمان عملکرد رله و ...) به تنظیمات کارخانه باز خواهند گشت.

آریز ضدسرقت

دستگاه از یک سنسور LDR (مقاومت حساس به نور) به عنوان آریز ضدسرقت استفاده می کند. اگر صفحه کلید از کاور جدا شود، آریز ضدسرقت فعال خواهد شد. در صورتی که دستگاه مجدد سر جای خود قرار گیرد آریز قطع می گردد.


5

قابلیت های دستگاه

- برنامه ریزی کامل با صفحه کلید.
- قابلیت استفاده از کارت، رمز، کارت و رمز، 2000 کاربر.
- قابلیت عملکرد به عنوان دستگاه مستقل.
- روشنایی صفحه کلید.
- دارای ویگند (Wiegand) 26 بیت خروجی برای اتصال به کنترلر.
- دارای ویگند (Wiegand) 26 بیت ورودی برای اتصال به ریدر.
- قابلیت تنظیم زمان رله خروجی، زمان آنالرم، زمان باز ماندن درب.
- سرعت عملکرد بالا.
- دارای سنسور وابسته به نور LDR ضد سرقت.
- دارای LED های قرمز و سبز برای نمایش حالت وضعیت دستگاه به کاربر.

4

مدار و سیم بندی



7

سیم بندی

توصیف	عملکرد	رنگ
ورودی یا خروجی	D0	سبز
ورودی یا خروجی	D1	سفید
خروجی منفی آنالرم (خروجی مثبت آنالرم به +12V وصل شود)	آنالرم	آنالرم
کلید تحریک دست (انتهای دیگر کلید به GND وصل شود)	کلید خروج	زرد
سیم مگنت (سر دیگر مگنت به GND وصل شود)	D-IN	قرهوه ای
تغذیه مثبت 12V ورودی	+12V	قرمز
تغذیه منفی ورودی	GND	مشکی
خروجی NO رله	NO	آبی
پایه مشترک رله، وصل شود به GND	COM	بنفس
خروجی NC رله	NC	نارنجی

6

